

**Skrutková svorka z temperovanej liatiny, Rozsah upnutia: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	860000 300
GTIN	4008158008868
Trieda položky	83J

Popis**Prevedenie:**

Kvalitné upínacie rameno z temperovanej zliatiny; silná prizmatická klzná lišta z profilovej ocele, ryhovaná, galvanicky pozinkovaná. Ocelové vreteno s ľahkým chodom, brunované s trapézovým závitom a pohyblivou tlačnou doskou. Rýchle nastavenie momentu s bezpečným upnutím.

Pohyblivé upínacie rameno **s ochranou proti pošmyknutiu**, ktorá bráni neúmyselnému uvoľneniu upnutého skrutkového zveráka. Pohyblivá prítlačná doska vymeniteľná bez použitia náradia od veľ. 160. S plastovou krytkou na prítlačnej ploche.

Upínacia sila do 6000 N.

Norma:

DIN 5117

Náhradný diel:

Ochranný kryt č. 860115.

Technický opis

Prierez posuvnej lišty	32×10 mm
Vykladanie	140 mm

Rozsah upnutia	300 mm
Druh produktu	Zvierka

Príslušenstvo

Pár upínacích nástavcov Vario	862950
Súprava prítlačných členov8-dielne Ø tlačnej platne 37	860115 37