


**HOLEX****Ľahká skrutková zvierka z temperovanej liatiny, Rozsah upnutia: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	860200 300
GTIN	4008158014487
Trieda položky	82C

**Popis****Prevedenie:**

Kvalitné upínacie rameno z temperovanej zliatiny; silná prizmatická klzná lišta z profilovej ocele, ryhovaná, galvanicky pozinkovaná. Oceľové vreteno s ľahkým chodom, brunované s trapézovým závitom a pohyblivou tlačnou doskou. Rýchle nastavenie momentu s bezpečným upnutím. S plastovou krytkou na prítlačnej ploche.

**Norma:****DIN 5117****Technický opis**

Prierez posuvnej lišty	29×9 mm
Vykladanie	120 mm
Rozsah upnutia	300 mm
Druh produktu	Zvierka