

HOLEX**Skrutková svorka z temperovanej liatiny, Rozsah upnutia: 2000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	860100 2000
GTIN	4008158011943
Trieda položky	82C

Popis**Prevedenie:**

Kvalitné upínacie rameno z temperovanej zliatiny; silná prizmatická klzná lišta z profilovej ocele, ryhovaná, galvanicky pozinkovaná. Ocelové vreteno s ľahkým chodom, brunované s trapézovým závitom a pohyblivou tlačnou doskou. Rýchle nastavenie momentu s bezpečným upnutím. **Bez ochranného uzáveru.**

Norma:**DIN 5117****Technický opis**

Rozsah upnutia	2000 mm
Prierez posuvnej lišty	35×11 mm
Vykladanie	120 mm
Druh produktu	Zvierka

