



Pneumatická excentrická brúska, Typ: 59043



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|--------------|
| Číslo objednávky | 079656 59043 |
| GTIN | 616026590434 |
| Trieda položky | 03R |

Popis

Prevedenie:

Výkonná excentrická brúska s uretánovou podložkou na suchý zips. **Pohodlné použitie** vďaka konštrukcii z kompozitného materiálu s nízkou hmotnosťou a ergonomickej opierke rúk. **Robustné vyhotovenie, plynulý chod a pneumatický pohon s nízkymi vibráciami** s ocelovým valcom, nízka hladina akustického tlaku.

Excentrická brúska Dynorbital-Spirit (152 mm) pre centrálne odsávanie. Na **jemné brúsenie** so zdvihom 2,5 mm. **Vlastné odsávanie** cez hadicu a vrečko na prach, ktoré je súčasťou dodávky, vrátane brúsneho taniera na suchý zips č. 567872 veľ. 150.

Rozsah balenia:

Vrátane potrebných mazníc.

Upozornenie:

Brúsne kotúče s rúnom so suchým zipsom Č. 567775.

Brúsny tanier so suchým zipsom DynaMaze pre Č. 079655 a Č. 079656 Veľ. X61V a Veľ. 58436 nájdete pod Č. 567872 Veľ. 150.

Technický opis

| | |
|--------------------|-------------------|
| Typ odsávania | vlastné odsávanie |
| Pracovná hlučnosť | 77 dB(A) |
| Hmotnosť | 0,6 kg |
| Ø brúsneho taniera | 150 mm |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| maximálne otáčky | 12000 min ⁻¹ |
| maximálne vibrácie podľa EN | <2,5 m/s ² |
| maximálna potreba vzduchu | 396 l/min |
| Označenie výrobcu | Dynaorbital 152 mm |
| Zdvih | 2,5 mm |
| Druh produktu | Pneumatická excentrická brúska |

Príslušenstvo

| | |
|--|------------|
| Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A)Perforácia 6-násobná + 1 Zrnitosť 320 | 567775 320 |
| Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A)Perforácia 6-násobná + 1 Zrnitosť 800 | 567775 800 |
| Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A)Perforácia 6-násobná + 1 Zrnitosť 240 | 567775 240 |
| Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A)Perforácia 6-násobná + 1 Zrnitosť 400 | 567775 400 |
| Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A)Perforácia 6-násobná + 1 Zrnitosť 180 | 567775 180 |
| Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A)Perforácia 6-násobná + 1 Zrnitosť 120 | 567775 120 |
| Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A)Perforácia 6-násobná + 1 Zrnitosť 40 | 567775 40 |
| Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A)Perforácia 6-násobná + 1 Zrnitosť 80 | 567775 80 |
| Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A)Perforácia 6-násobná + 1 Zrnitosť 600 | 567775 600 |
| Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A)Perforácia 6-násobná + 1 Zrnitosť 60 | 567775 60 |