

**Zametací stroj, Označenie výrobcu: SW200****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078550 SW200
GTIN	5715492191963
Trieda položky	07C

Popis**Prevedenie:**

Ručne vedené zametacie stroje s beznástrojovou nastaviteľnou bočnou kefou a hlavným zametacím valcom pre optimálne čistenie aj pri meniacich sa podmienkach podlahy. Ručný pohon, **veľká zberná nádoba, nekorodujúci rám pre dlhú životnosť** a sklopná rukoväť. **Vhodné pre vnútorný a vonkajší priestor.**

Použitie:

Na tvrdé podlahy aj koberce. Ideálny na zametanie listov, suchej špiny v menších množstvách, korunkových uzáverov, cigariet atď.

Rozsah balenia:

Ručný zametací stroj, hlavný zametací valec, bočná metla, integrované filtre. Hlavný zametací valec a postranné kefy.

Technický opis

Hmotnosť	19,5 kg
Dĺžka	1470 mm
Šírka	850 mm

Označenie výrobcu	SW200
Pracovná šírka s postrannou kefou	700 mm
Objem kontajnera	38 l
Výška	1120 mm
Teoretický výkon fľaše	2800 m ² /h
Druh produktu	Zametací stroj