



LED vrecková lampa EX s batériami, Typ: 4AA2B



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|--------------|
| Číslo objednávky | 081521 4AA2B |
| GTIN | 032705146523 |
| Trieda položky | 08C |

Popis

Prevedenie:

Vrecková lampa chránená pred výbuchom, skúšaná podľa platných smerníc ATEX.

Vysokovýkonné LED lampy odolné proti nárazom, prachu a vode.

S **LED technológiou reflektora. LED baterka s primárnym a sekundárnym svetlom**, predné svietenie pre primárne svetlo (svieti dopredu), otočný spínač pre sekundárne svetlo (svieti pod nohy). Pri používaní oboch svetelných lúčov súčasne sa neznižuje prevádzková doba.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 4x batéria č. 081557 veľ. LR6.

Technický opis

| | |
|--------------------------|------------|
| Typ batérií | Mignon, AA |
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 |
| Hmotnosť | 153 g |
| Svetelný tok | 170 lm |
| Ø hlavy | 35 mm |
| Zóna ATEX | zóna 0 |
| Zóna ATEX | zóna 20 |
| Farba puzdra | žltá |

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Počet obsiahnutých batérií | 4 |
| Trvanie osvetlenia | 6 h |
| Svetelný tok Úroveň 2 | 20 lm |
| Celková dĺžka | 158 mm |
| Vlastnosť stroja | Vhodné pre oblasť EX |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami |
| Druh produktu | Vrecková lampa |

Príslušenstvo

| | |
|--|------------|
| Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6 | 081551 LR6 |
| Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6 | 081553 LR6 |
| Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6 | 081552 LR6 |
| Lithium-kovové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6 | 081559 LR6 |
| Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6 | 081561 LR6 |
| Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6 | 081554 LR6 |