



Bezpečnostná navíjačka hadíc, plastový plášť Stlačený vzduch, Ø 8 × 12 mm, Typ: 17S



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	080072 17S
GTIN	7391390327246
Trieda položky	08A

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostný bubon na hadicu s vedením hadice a riadeným, výkonným navíjaním. Uzavreté **plastové teleso** s vysokou odolnosťou proti zlomeniu na použitie v oblastiach vystavených nečistotám a prachu. Kompaktná konštrukcia a jednoduchá montáž na stenu alebo strop s **rozsahom natočenia 180°**. **PU hadica** vhodná na vysoké prietoky s vysokou odolnosťou voči oderu a ocelové pneumatické konektory.

Upozornenie:

Spojka pozri č. 080286.

Technický opis

Materiál krytu	Plast
využitelná dĺžka hadice	17 m
Materiál hadice	Polyuretán
Pripojenie výstup	1/4 palec
Pripojenie vstup	1/4 palec
Farba hadice	modrá

Maximálny prevádzkový tlak	16 bar
Automatický prevíjač SCS	áno
Vnútorý Ø hadice	8 mm
Vonkajší Ø hadice	12 mm
Farba puzdra	modrá
Hĺbka puzdra	190 mm
Výška puzdra	409 mm
Puzdro Šírka	490 mm
vhodné pre	Stlacený vzduch
Atribút Názov produktu	Ø 8 × 12 mm
Druh produktu	Navíjačka hadíc

Príslušenstvo

Bezpečnostná spojka Vnútorý závit Pripojovací vnútorný závit 1/2	080286 1/2
Bezpečnostná spojka Vnútorý závit Pripojovací vnútorný závit 3/8	080286 3/8
Bezpečnostná spojka Vnútorý závit Pripojovací vnútorný závit 1/4	080286 1/4