



Bezpečnostná navíjačka hadíc, plastový plášť Stlačený vzduch, Ø 11 x16 mm, Typ: 10S



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	080077 10S
GTIN	7391390327383
Trieda položky	08A

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostný bubon na hadicu s vedením hadice a riadeným, výkonným navíjaním. Uzavreté **plastové teleso** s vysokou odolnosťou proti zlomeniu na použitie v oblastiach vystavených nečistotám a prachu. Kompaktná konštrukcia a jednoduchá montáž na stenu alebo strop s **rozsahom natočenia 180°**. **PU hadica** vhodná na vysoké prietoky s vysokou odolnosťou voči oderu a ocelové pneumatické konektory.

Upozornenie:

Spojka pozri č. 080286.

Technický opis

Maximálny prevádzkový tlak	12 bar
Vnútorý Ø hadice	11 mm
využitelná dĺžka hadice	10 m
Materiál hadice	Polyuretán
Pripojenie vstup	1/2 palec
Pripojenie výstup	1/2 palec

Farba puzdra	modrá
Automatický prevíjač SCS	áno
Vonkajší Ø hadice	16 mm
Farba hadice	modrá
Materiál krytu	Plast
Výška puzdra	409 mm
Puzdro Šírka	490 mm
Hĺbka puzdra	190 mm
vhodné pre	Stlacený vzduch
Atribút Názov produktu	Ø 11 ×16 mm
Druh produktu	Navíjačka hadíc

Príslušenstvo

Bezpečnostná spojka Vnútorý závit Pripojovací vnútorý závit 3/8	080286 3/8
Bezpečnostná spojka Vnútorý závit Pripojovací vnútorý závit 1/4	080286 1/4
Bezpečnostná spojka Vnútorý závit Pripojovací vnútorý závit 1/2	080286 1/2