



Komfortné ochranné okuliare 5X1, Odtieň skla okuliarov: I/O



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	096700 I/O
GTIN	8033661828821
Trieda položky	04H

Popis

Prevedenie:

Inovatívne ochranné okuliare s **dizajnom Floating Lens** na optimálne prispôsobenie sa tvaru bez otláčených miest. Ergonomický dynamický dizajn vďaka **nastaviteľným stranám na dĺžku a v sklone**.

Vystlané, výškovo nastaviteľné nosové sedielko. **Polstrované konce stráníc** zabezpečia maximálne pohodlie a absolútnu stabilitu. S **reflexným zorníkom** vhodným na **slnečné svetlo bez prílišného stmavnutia** (striedavé práce v interiéri a exteriéri). **Priepustnosť: 55 %**.

Prevedenie reklamného textu:

Inovatívne ochranné okuliare s dizajnom Floating Lens.

- **Optimálne, ergonomické prispôsobenie sa tvaru bez otláčených miest.**
- **Nastaviteľné strany na dĺžku a v sklone.**

Norma:

EN 166 EN 172

Technický opis

Označenie diskov	2C-1,7/5-1,7 U 1 FT
UV ochrana	UV400
Materiál kotúča	polykarbonát
Séria	5X1
Označenie rámu	Mod5X1 U 166 FT U 175-F
Vlastnosť rámu	Polstrované obrúčky

Vlastnosť rámu	Dĺžka strmeňa prestaviteľná
Vlastnosť rámu	Sklon straníc nastaviteľný
Vlastnosť rámu	Nastaviteľné sedlá
Druh produktu	Ochranné okuliare