



Kliešte s dlhými plochými čelustami rovné, pochrómované, Celková dĺžka: 200mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	713261 200
GTIN	3662424087325
Trieda položky	73R

Popis

Prevedenie:

Chrómované čeluste a kĺb, s hrubostennými rukoväťami. Plastová otváracia pružina odolná proti únave. Čeluste s otvorom pre horák, zdrsnené vo vnútri. Indukčne kalené rezné hrany, vhodné na tvrdý a mäkký drôt.

Výhoda:

Kompatibilné so zabezpečením proti pádu Facom SLS (Safety Lock System) na zaistenie náradia pri práci vo výškach a na ochranu pred padajúcimi nástrojmi.

Norma:

DIN ISO 5745

Technický opis

Celková dĺžka	200 mm
Dĺžka čelustí	75 mm
Druh produktu	Multifunkčné kliešte