

**Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov M3 – M12, Ø stopky d: 40mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319445 40
GTIN	4045197959669
Trieda položky	32P

**Popis****Prevedenie:**

Elastické vyrovnanie dĺžky, ľahký chod vďaka zdierke guľôčkového vedenia.

**Norma:**

**DIN ISO 10889 / DIN 69880** und **VDI 3425**, Blatt 2.

**Zvláštne príslušenstvo:**

**Rýchlovýmenné nadstavce** č. 335420 – 335620.

**Technický opis**

Stopka Ø d <sub>1</sub>	40 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 40
Dĺžka výčnelku L	61,5 mm
Kompenzácie dĺžky Tlak	7 mm
Kompenzácie dĺžky Ťah	7 mm
vonkajší Ø skľučovadla D	38 mm
Druh produktu	Závitorezné skľučovadlo VDI

