

**Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov M3 – M12, Ø stopky d: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319445 20
GTIN	4045197959645
Trieda položky	32P

Popis**Prevedenie:**

Elastické vyrovnanie dĺžky, ľahký chod vďaka zdierke guľôčkového vedenia.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 und **VDI 3425**, Blatt 2.

Zvláštne príslušenstvo:

Rýchlovýmenné nadstavce č. 335420 – 335620.

Technický opis

Farebný kód VDI-stopka	VDI 20
Stopka Ø d ₁	20 mm
Dĺžka výčnelku L	56 mm
Kompenzácie dĺžky Tlak	7 mm
Kompenzácie dĺžky Ťah	7 mm
vonkajší Ø skľučovadla D	38 mm
Druh produktu	Závitorezné skľučovadlo VDI

