

Garant**Kuželový záhlbník 75°, bez povlaku, Vonkajšie Ø Dc: 12,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	150425 12,5
GTIN	4045197959522
Trieda položky	11M

Popis**Prevedenie:**

Priestory na triesky sú vybrúsené z plného materiálu. Zahlbovací kužel, ako aj obvod sú podbrúsené na plynulé rezanie. Výsledkom je rovnaký ľahký **rez bez chvenia** tak pri hlbokom zahlbovaní, ako aj pri odihľovaní alebo zahlbovaní.

Technický opis

Vonkajší Ø	12,5 mm
najhlbší Ø záhlbníka pre otvory od	2,8 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,12 mm/ot,
Celková dĺžka L	54 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Počet rezných hrán Z	3
Povrchová úprava	bez povlaku
Uhol zápustného hrotu	75 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Norma	Výrobná norma
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie

Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlbník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	33	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	27	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	27	P
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		