

Garant**Kuželový záhlbník HSS 100°, bez povlaku, Vonkajší Ø DC: 12,4mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	150023 12,4
GTIN	4045197959577
Trieda položky	11M

Popis

Prevedenie:

Lahké zahlbovanie a odihľovanie bez chvenia.
Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu.

Technický opis

Počet rezných hrán Z	3
Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,12 mm/ot,
Celková dĺžka L	55 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Vonkajší Ø	12,4 mm
najhlbší Ø záhlbníka pre otvory od	3 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Uhol záпустného hrotu	100 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Norma	Výrobná norma
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez

Druh produktu

Stupňovitý a kuželový záhlbník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	70	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	33	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	27	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	27	P
mokrý minimálne	vhodný		
suché	podmienene vhodný		