

Garant**Kuželový záhlbník HSS 100°, bez povlaku, Vonkajší Ø DC: 10,4mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	150023 10,4
GTIN	4045197959560
Trieda položky	11M

Popis

Prevedenie:

Lahké zahlbovanie a odihľovanie bez chvenia.
Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu.

Technický opis

najhlbší Ø záhlbníka pre otvory od	2,5 mm
Vonkajší Ø	10,4 mm
Celková dĺžka L	49 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,12 mm/ot,
Počet rezných hrán Z	3
Ø stopky D _s	6 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Uhol záпустného hrotu	100 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Norma	Výrobná norma
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez

Druh produktu

Stupňovitý a kuželový záhlbník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	70	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	33	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	27	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	27	P
mokrý minimálne	vhodný		
suché	podmienene vhodný		