

Klauke®**Velké lisovacie kliešte, Typ: K06SYNCRO****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	729905 K06SYNCRO
GTIN	4012078001342
Trieda položky	76C

Popis**Prevedenie:**

Výkonná hlava s prevodom a zabudovanými, otočnými profilovými kotúčmi. Rúrkové rameno s plastovými rukoväťami. Rozdelenie prierezov na profilových kotúčoch je viditeľné. Prestavenie profilových kotúčov ovládaním jednou rukou. Zaručuje bezpečné priradenie prierezu pomocou synchronizované prestavenia profilových kotúčov. S ergonomickou 2-zložkovou rukoväťou a obojstrannou ochranou proti sklznutiu. Predĺžené pákové ramená.

Použitie:

Na izolované **rúrkové káblové koncovky** a **rúrové spojky** (bežné vyhotovenie).

Upozornenie:

Nevhodné na lisovacie káblové koncovky podľa noriem DIN a na francúzske káblové koncovky CNF.

Lisovacie kliešte pre káblové koncovky DIN a francúzske káblové koncovky CNF je možné dodať na požiadanie.

Technický opis

Hmotnosť	2,6 kg
Celková dĺžka	600 - 750 mm
pre prierez vodiča	6 - 120 mm ²
Druh produktu	Krimповacie kliešte

