

**Garant****Upichovacia planžeta eco, neutrálna, Výška planžety h<sub>5</sub> / šírka zápichu w: 19/2mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273866 19/2
GTIN	4045197959799
Trieda položky	21W

## Popis

**Prevedenie:**

S ekologickým chladením priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

**Použitie:**

Na hlboké drážky a na upichovanie veľkých priemerov.

**Vhodné pre:**

Držiak č. 274093 alebo VDI držiak č. 319132 – 319133.

**Náhradný diel:**

Uzatváracia skrutka č. 279828 1.

**Pozor!:**

Montážny kľúč č. 279920 je nutné objednať zvlášť.

**Upozornenie:**

Od hĺbky vpichu 19,5 mm (po šírku vpichu 3 mm), resp. od hĺbky vpichu 24,5 mm (od šírky vpichu 4 mm) prichádza druhá čepeľ do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. V prípade potreby použite zapichovacie doštičky s jednou hranou č. 273656 – 273670. Súprava sa skladá z 2 planžiet vždy s jedným lôžkom doštičky.

## Technický opis

Výška planžety h <sub>5</sub>	19 mm
Výška h <sub>1</sub>	15,7 mm
Šírka zápichu w	2 mm
pre maximálny Ø obrobka	40 mm
Séria	Eco

Celková dĺžka L	96 mm
Druh použitia	neutrálna
Vnútorne chladenie	áno
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Upichovacia planžeta