



LED vrecková lampa EX s batériami, Typ: 4AARFL



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081521 4AARFL
GTIN	032705146035
Trieda položky	08C

Popis

Prevedenie:

Vrecková lampa chránená pred výbuchom, skúšaná podľa platných smerníc ATEX.

Vysokovýkonné LED lampy odolné proti nárazom, prachu a vode.

S LED technológiou reflektora. LED baterka a čelovka so špeciálnou ochrannou technológiou. Hladký, široký stredový lúč. Vďaka patentovanému optickému systému je ideálny na osvetlenie širokých pracovných plôch. Odolné proti korózii. Zadný spínač. Jednoduché pripevnenie na pracovné a ochranné helmy pomocou držiaka helmy.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Technický opis

Farba puzdra	žltá
Typ batérií	Mignon, AA
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Ø hlavy	35 mm
Počet obsiahnutých batérií	4
Zóna ATEX	zóna 0
Zóna ATEX	zóna 20
Trvanie osvetlenia	5,5 h
Svetelný tok	225 lm

Hmotnosť	158 g
Celková dĺžka	158 mm
Vlastnosť stroja	Vhodné pre oblasť EX
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh produktu	Vrecková lampa

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6	081552 LR6
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6	081554 LR6
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6	081553 LR6
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6	081551 LR6
Lithium-kovové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6	081559 LR6
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6	081561 LR6