

Weidmüller **Dvojpólová skúšačka napätia, Typ: COMBIPRO****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	473201 COMBIPRO
GTIN	4032248405749
Trieda položky	47A

Popis**Prevedenie:**

Dvojpólové skúšačky napätia, ergonomická konštrukcia, vodotesný plastový plášť odolný voči vode, nárazom a zlomeniu, dve rukoväte skúšačky s magnetickým držiakom, vhodné aj na ovládanie jednou rukou.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Použitie:

Pre profesionálne, viacstupňové skúšanie napätia, polarita a kontinuity.

Norma:

IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

Rozsah balenia:

Vrátane 2 batérií 081561 veľ. LR3, hrubšie skúšobné hroty (naskrutkovateľné), izolačné ochranné kryty.

Technický opis

Osvetlenie meracích miest	áno
Kategória prepätia	CAT III 690 V; CAT IV 600 V

Skúška smeru otáčania	áno
Kalibrácia	I1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081551 LR3
Skúška priechodnosti	opticky/akusticky
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
FI/RCD-ochranný spínač Skúšobný prúd	áno
Počet obsiahnutých batérií	2
Označenie výrobcu	VT Combi Pro
Skúška polarity	áno
Oblasť pre zobrazovanie DC	6 - 690 V
Oblasť pre zobrazovanie AC	6 - 690 V
Ukazovateľ	LED
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Zásobovanie prúdom	2× 081561 LR3
Druh produktu	Skúšačka napätia

Služby

KalibráciaSkúšačka napätia Typ S	027120 S
Kalibrácia DAkkSSkúšačka napätia Typ S	027160 S

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081561 LR3
--	------------