

Weidmüller **Dvojpólová skúšačka napätia, Typ: DIGIPRO****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	473201 DIGIPRO
GTIN	4032248405756
Trieda položky	47A

Popis**Prevedenie:**

Dvojpólové skúšačky napätia, ergonomická konštrukcia, vodotesný plastový plášť odolný voči vode, nárazom a zlomeniu, dve rukoväte skúšačky s magnetickým držiakom, vhodné aj na ovládanie jednou rukou. Skúšačka napätia AC s metódou merania skutočnej efektívnej hodnoty True RMS. Skúška diódou.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Použitie:

Pre profesionálne, viacstupňové skúšanie napätia, polaritu a kontinuity.

Norma:

IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

Rozsah balenia:

Vrátane 2 batérií 081561 veľ. LR3, hrubšie skúšobné hroty (naskrutkovateľné), izolačné ochranné kryty.

Technický opis

Ukazovateľ	digitálne LCD
------------	---------------

Oblasť pre zobrazovanie DC	1 - 1500 V
Skúška smeru otáčania	áno
Odpor	0 - 1,99 kΩ
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081551 LR3
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Oblasť pre zobrazovanie AC	1 - 1000 V
Kategória prepätia	CAT III 1 000 V; CAT IV 600 V
FI/RCD-ochranný spínač Skúšobný prúd	áno
Označenie výrobcu	VT Digi Pro
Skúška polarity	áno
Kalibrácia	I1
Počet obsiahnutých batérií	2
Skúška priechodnosti	opticky/akusticky
Tlačidlo - Hodnota pridržania	áno
Osvetlenie meracích miest	áno
Meranie frekvencie	1 - 950 Hz
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Zásobovanie prúdom	2× 081561 LR3
Kapacita	0,05 - 1999 μF
Druh produktu	Skúšačka napätia