



## Osvetlenie stroja/pracoviska, Typ: 5W



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081321 5W
GTIN	2050001945921
Trieda položky	08C

### Popis

#### Prevedenie:

Čierne hliníkové dielenské LED svietidlo vrátane kolískového spínača. S pogumovaným pružným prvkom, vrátane magnetického podstavca. Dielenské LED svietidlo 5 W s možnosťou zaostrovania uhla vyžarovania 15 – 75°.

#### Prevedenie reklamného textu:

- **Uhol vyžarovania 15 – 75°.**

#### Funkcia:

IP63: Ochrana proti rozstrekovanej vode, až do 60° oproti normálnemu prevádzkovému stavu a ochrana proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

#### Upozornenie:

Doplňkovo k magnetickému podstavcu možno na vyžiadanie dostať aj skrutkovú svorku, nástenný držiak, nohu na stôl a nohu na postavenie.

### Technický opis

Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Ø magnetického podstavca	83 mm

Stupeň ochrany krytom IP	IP 63
Svetelný tok	450 lm
Osvetľovacie teleso vymeniteľné	nie
Svetelný výkon	5 W
Menovité napätie	250 V
Celková výška	480 mm
Druh produktu	Stolové svietidlo/pracovné svietidlo