

**Osvetlenie stroja/pracoviska, Typ: 6WDUO****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	081321 6WDUO
GTIN	2050001945938
Trieda položky	08C

Popis**Prevedenie:**

Čierne hliníkové dielenské LED svietidlo vrátane kolískového spínača. S pogumovaným pružným prvkom, vrátane magnetického podstavca. Dielenské LED svietidlo 2 × 6 W, hlava svietidla s dvoma osvetľovacími modulmi otočiteľnými o 360° v hlave svietidla.

Funkcia:

IP63: Ochrana proti rozstrekovanej vode, až do 60° oproti normálnemu prevádzkovému stavu a ochrana proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Upozornenie:

Doplňkovo k magnetickému podstavcu možno na vyžiadanie dostať aj skrutkovú svorku, nástenný držiak, nohu na stôl a nohu na postavenie.

Technický opis

Stupeň ochrany krytom IP	IP 63
Ø magnetického podstavca	83 mm
Svetelný tok	1200 lm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka

Osvetľovacie teleso vymeniteľné	nie
Svetelný výkon	12 W
Menovité napätie	250 V
Celková výška	510 mm
Druh produktu	Stolové svietidlo/pracovné svietidlo