



LED baterka, Typ: P7



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081485 P7
GTIN	4058205009898
Trieda položky	04B

Popis

Prevedenie:

Séria High Performance od LED LENSER na univerzálne použitie. S testom pádu z výšky 1 m. Spoločnosť LED Lenser je jedným z technologických lídrov v oblasti LED bateriek. V **hliníkových puzdách odolných voči striekajúcej vode** sú všetky kontakty pozlátené, **vysokokvalitné šošovky** sústreďujú svetlo homogénne a s nízkymi stratami. Všetky kvalitnejšie vreckové lampy sú vybavené patentovaným systémom **Advanced Fokus System**.

· **Advanced Focus System (AFS)**

Systém Advanced Focus kombinuje objektív a reflektor, čím spája výhody oboch systémov. Výsledkom je vynikajúce zväzkovanie svetla v ohnisku, ako aj do značnej miery homogénny, rozostrený svetelný kužeľ. Vďaka tomu je AFS jedným z najlepších zaostrovacích systémov pre LED lampy na svete.

· **Rapid Focus**

Bežné zaostrovacie systémy s otočným mechanizmom sa zvyčajne musia ovládať oboma rukami. Na druhej strane funkcia Rapid Focus umožňuje rýchle nastavenie svetelného kužeľa jednou rukou.

Funkcia:

IPX4: Existuje ochrana proti striekajúcej vode zo všetkých smerov, ale žiadna ochrana pred cudzími predmetmi alebo dotykom.

Rozsah balenia:

Vrátane batérie č. 081557 LR3.

Technický opis

Hmotnosť	175 g
----------	-------

Počet obsiahnutých batérií	4
Označenie výrobcu	P7
Advanced Focus System (AFS)	áno
Ø hlavy	37 mm
Svetelný tok	450 lm
Stupeň ochrany krytom IP	IP X4
Svetelný tok Úroveň 2	40 lm
Trvanie osvetlenia	25 h
Rozsah balenia s puzdrom na opasok	áno
Rapid Focus	áno
Trvanie osvetlenia úroveň 2	25 h
Celková dĺžka	130 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Medzinárodná konštrukčná veľkosť	LR3
Druh produktu	Vrecková lampa