

**Silové armovacie kliešte, brunované, Celková dĺžka: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	706665 300
GTIN	4010995407124
Trieda položky	73D

Popis**Prevedenie:**

S mimoriadne štíhlou hlavou a dlhými ramenami. Vysokopevnostné rezné hrany s presným brúsením, hlava bez povrchovej úpravy.

Induktívne tvrdené rezné hrany cca 64 HRC. Ramená s plastovou povrchovou úpravou.

Použitie:

Úzky a štíhly tvar na otáčanie ťažko dostupných spojovacích drôtov

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Rezacie hodnoty stredne tvrdého drôtu do Ø	3,8 mm
Celková dĺžka	300 mm
Hlava	úzke
Rameno	dlhé
Materiál	Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji
Povrch	čierno brunované
Druh produktu	Štiepacie kliešte