

**Garant**

Úsporná rolka brúsnej tkaniny (A) robustná, vysoko pružná, 115 mm × 50 m,  
Zrnitost: 600

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 556980 600    |
| GTIN             | 4045197959881 |
| Trieda položky   | 51E           |

**Popis****Prevedenie:**

Pevne tkaná, robustná a **vysoko flexibilná** bavlnená tkanina (odolná voči olejom a ropným látkam) s rovnomerne rozptýleným, plne syntetickou živicom viazaným **normálnym korundom (A)**. Ideálne prispôsobenie geometrii obrobku. **Najvyšší brúsny výkon a dlhá životnosť.** **Úsporná rolka v širokom prevedení 115 mm** pre všetky bežné vibračné brúsky. **Praktické odoberanie zo stredu kotúča** zaručuje čisté pracovisko a používanie brúsneho valca bez poškodenia až do konca.

**Použitie:**

**Ideálne na kov.** Vhodné tiež na spracovanie dreva a laku.

**Technický opis**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Stupeň jemnosti     | leštiaci |
| Brusivo             | Korund   |
| Skratka pre brusivo | A        |
| Úsporná rolka Šírka | 115 mm   |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Úsporná rolka Dĺžka        | 50 m           |
| Atribút Názov produktu     | 115 mm × 50 m  |
| Integrovaný odtrhávací nôž | áno            |
| Druh produktu              | Brúsna tkanina |

### Údaje o užívatel'ovi

|                               | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg                        | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 55 HRC                 | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 60 HRC                 | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 67 HRC                 | podmienene vhodný |                |         |
| INOX                          | vhodný            |                |         |
| Ti                            | podmienene vhodný |                |         |
| GG(G)                         | vhodný            |                |         |
| CuZn                          | vhodný            |                |         |
| Plast, sklolaminát            | vhodný            |                |         |
| Drevo                         | vhodný            |                |         |
| Nátery                        | podmienene vhodný |                |         |
| Uni                           | vhodný            |                |         |
| suché                         | vhodný            |                |         |