

HOLEX**Univerzálne uchopovacie kliešte, čeľuste s dvojhranolom, Celková dĺžka: 250mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	708105 250
GTIN	4045197960016
Trieda položky	72B

Popis**Prevedenie:**

Ozubené čeľuste a silné teleso klieští z pružinovej ocele. Rozsah upínania a upínací tlak nastaviteľné pomocou skrutky s ryhovanou hlavou. Kliešte sú kompletne poniklované. Čeľuste s dvojitou prizmou.

Použitie:

Na upnutie profilovaného a plochého materiálu. Tlak pri upnutí do 10 000 N.

Materiál:

Uchopovacie čeľuste z chróm-vanádiovej ocele; zápustkovo kované.

Náhradný diel:

Náhradná pružina č. 708301 veľ. 7, 10 a 12. Náhradná pružina č. 708301 veľ. 10.

Technický opis

Dĺžka čeľustí	35 mm
Celková dĺžka	250 mm
Rozsah upnutia	40 mm
Druh produktu	Samosvorné kliešte

Príslušenstvo

Pružina Typ 10

708301 10