

**HOLEX****Univerzálne uchopovacie kliešte s hranolovými čelustami, Celková dĺžka: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	708205 300
GTIN	4045197960047
Trieda položky	72B

**Popis****Prevedenie:**

Ozubené čeluste a silné teleso klieští z pružinovej ocele. Rozsah upínania a upínací tlak nastaviteľné pomocou skrutky s ryhovanou hlavou. Kliešte sú kompletne poniklované. Čeluste hore rovné, dolu s prizmou.

**Použitie:**

Na upnutie profilovaného a plochého materiálu. Tlak pri upnutí do 10 000 N.

**Materiál:**

Uchopovacie čeluste z chróm-vanádiovej ocele; zápusťkovo kované.

**Náhradný diel:**

Náhradná pružina č. 708301 veľ. 7, 10 a 12. Náhradná pružina č. 708301 veľ. 12.

**Technický opis**

Celková dĺžka	300 mm
Dĺžka čelustí	45 mm
Rozsah upnutia	55 mm
Druh produktu	Samosvorné kliešte

**Príslušenstvo**

Pružina Typ 12

708301 12