

HOLEX**Univerzálne uchopovacie kliešte s hranolovými čelustami, Celková dĺžka: 175mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	708205 175
GTIN	4045197960023
Trieda položky	72B

Popis**Prevedenie:**

Ozubené čeluste a silné teleso klieští z pružinovej ocele. Rozsah upínania a upínací tlak nastaviteľné pomocou skrutky s ryhovanou hlavou. Kliešte sú kompletne poniklované. Čeluste hore rovné, dolu s prizmou.

Použitie:

Na upnutie profilovaného a plochého materiálu. Tlak pri upnutí do 10 000 N.

Materiál:

Uchopovacie čeluste z chróm-vanádiovej ocele; zápustkovo kované.

Náhradný diel:

Náhradná pružina č. 708301 veľ. 7, 10 a 12. Náhradná pružina č. 708301 veľ. 7.

Technický opis

Dĺžka čelustí	30 mm
Celková dĺžka	175 mm
Rozsah upnutia	30 mm
Druh produktu	Samosvorné kliešte

Príslušenstvo

Pružina Typ 7

708301 7