



## Nástrčný kľúč IMPACT 6-hran, 1/2 s otočnou plastovou objímkou, Rozmer cez steny: 17mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	651260 17
GTIN	4000896045822
Trieda položky	630

### Popis

#### Prevedenie:

Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových uťahovákoch skrutiek. S priečnym otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Pri výmene kolies a pneumatík je dôležité, aby boli matice alebo skrutky správne dotiahnuté, aby bola zabezpečená bezpečná jazda. Na zabezpečenie dostatočného utiahnutia matíc alebo skrutiek bez poškodenia ráfikov môžete použiť nástrčný kľúč s vnútorným šesťhranom s plastovým puzdrom. Nástrčný kľúč je vhodný aj pre rázové uťahováky.

Plastové puzdro chráni ráfiky a zabraňuje poškriabaniu alebo inému poškodeniu spôsobeného nástrojom. Môžete si tak byť istí, že Vaše motorové vozidlo bude vždy v najlepšom stave.

Nástrčný kľúč je dôležitou súčasťou každej autodiely. Tento nástroj by vám nemal chýbať bez ohľadu na to, či na svojom motorovom vozidle pracujete sami alebo vám kolesá a pneumatiky vymieňa profesionál.

#### Výhoda:

- **S otočnou plastovou objímkou (vonku) na ochranu ráfikov pri nasadzovaní skrutiek na koleso.**
- **Možnosť polohovania pri bežiacom skrutkovači, lebo ochranné puzdro je volnobežné.**
- **S plastovou vložkou na ochranu povrchov na skrutkách na koleso.**
- **6-hranný prevodový profil prispieva k dlhšej životnosti.**

#### Materiál:

Chróm-molybdénová oceľ, fosfátovaný mangánom.

### Technický opis

Dĺžka	85 mm
-------	-------

Ø na strane výstupu	30 mm
Rozmer cez steny	17 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
vhodné pre používanie stroja	áno
s plastovým obalom	áno
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča