



Sada brúsnych tkanín 50dielna (A), hnedé, veľmi pružné KK 114F, 230×280 mm, Typ: 5GRITS



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	556910 5GRITS
GTIN	4018875000533
Trieda položky	56V

Popis

Prevedenie:

Tesne pletená bavlnená tkanina s rovnomerne posypaným bežným korundom (A) **v živicovej väzbe**. Veľmi dobrá prílnavosť zrna, vysoký brúsny výkon a dlhá životnosť. **Veľkosť listu 230 x 280 mm.**

Použitie:

Univerzálne použiteľný, prevažne na ručné brúsenie (gumený brúsny segment pozri č. 557600).

Rozsah balenia:

Po 10 listov v zrnitosti 60, 80, 120, 180, 320.

Technický opis

Brusivo	Normálny korund
Skratka pre brusivo	A
Brúsny kotúč Šírka	230 mm
Brúsny kotúč Dĺžka	280 mm
Atribút Názov produktu	230×280 mm
Druh produktu	Brúsna tkanina

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		