



## Upínací trň pre priechodný otvor, D1: 7,4mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370015 7,4
GTIN	4046368380008
Trieda položky	37M

### Popis

#### Prevedenie:

- Základné teleso zo stavebnej ocele vrátane ocelovej skrutky.
- Možnosť 5-stranného obrábania.
- Veľmi dobrá presnosť opakovania.
- Jednoduché opracovanie základného telesa na požadovaný upínací Ø.

#### Použitie:

Na upínanie obrobkov do existujúceho otvoru.

### Technický opis

D <sub>2</sub> najmenší upínací Ø	4,1 mm
Vonkajší Ø D <sub>1</sub>	7,4 mm
Vonkajší Ø D	20 mm
max. upínacia dráha	0,13 mm
Ø D <sub>3</sub>	M 2
H <sub>1</sub>	7,6 mm

maximálny ťahovací moment	0,7 Nm
Upínacia sila	1,1 kN
H	10,7 mm
Ø D <sub>4</sub>	M 2/13,7
Tolerancia vonkajší Ø	h9
Druh produktu	Upínací trň