

**Celoocel'ová páková zvierka, Rozsah upnutia: 250mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	860600 250
GTIN	4008158034409
Trieda položky	83K

Popis**Prevedenie:**

Koľajnica/pevný strmeň z ťažnej ocele, klzný strmeň zápusťkovo kovaný, oceľ kalená a pozinkovaná. Upínacia páka so samoaretačným segmentom so zubmi. Otvorenie pomocou odblokovacej kľuky. Pohyblivá prítlačná doska, upínacia páka s práškovou povrchovou úpravou. Maximálna upínacia sila do 8500 N.

Použitie:

Na **rýchle** upnutie **bez námahy so vysokým upínacím tlakom**.

Technický opis

Vykladanie	120 mm
Rozsah upnutia	250 mm
Hmotnosť	1,5 kg
Prierez posuvnej lišty	24,5×9,5 mm
Druh produktu	Zvierka

