

**Oceľová skrutková zvierka, Rozsah upnutia: 400mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	860500 400
GTIN	4008158034140
Trieda položky	83K

Popis**Prevedenie:**

Koľajnica/pevný strmeň z ťažnej ocele, klzný strmeň zápusťkovo kovaný, oceľ kalená a pozinkovaná. Oceľové vreteno s hladkým chodom s trapézovým závitom, brunované. Pohyblivá prítlačná doska vymeniteľná bez použitia náradia od veľ. 160. Upínacia sila do 6000 N.

Technický opis

Prierez posuvnej lišty	28×11 mm
Vykladanie	120 mm
Rozsah upnutia	400 mm
Druh produktu	Zvierka

Príslušenstvo

Súprava prítlačných členov 8-dielne Ø tlačnej platne 37

860115 37