

Garant**TK fréza, DLC, Ø h10 DC: 1mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	201046 1
GTIN	4045197964748
Trieda položky	11X

Popis

Prevedenie:**Velký priestor na triesky na ich jednoduché odvádzanie.**Špeciálna geometria **na obrábanie hliníka.**S **povrchovou úpravou DLC sp²** najnovšej generácie.**Použitie:**Špeciálne na frézovanie **hliníka, zapichovanie a frézovanie kontúr.**

Technický opis

Stopka	DIN 6535 HA s h6
Počet zubov Z	1
Uhol sklonu zubov	26 Stupeň
Celková dĺžka L	75 mm
Ø rezných hrán D _c	1 mm
Tolerancia menovitého Ø	h10
Ø stopky D _s	3 mm
Posuv f _z pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,004 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Dĺžka britov L _c	8 mm
Rohový uhol úkosu	90 Stupeň

Povrchová úprava	DLC
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	W
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	$1 \times D$ pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliník	vhodný	440	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	400	N
Hliník > 10 % si	vhodný	360	N
PMMA akryl	vhodný	180	N
PE-HD	vhodný	150	N
PA 66	vhodný	180	N
PEEK	vhodný	140	N
PF 31	vhodný	120	N
PVDF GF20	vhodný	170	N
POM GF25	vhodný	150	N
PA 66 GF30	vhodný	140	N
PEEK GF30	vhodný	120	N
PTFE CF25	vhodný	150	N
Honeycomb Sandwich	podmienene vhodný	280	N
Cu	vhodný	150	N
CuZn	vhodný	190	N
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		

suché	podmienene vhodný
vzduch	vhodný