

**Celoocel'ová páková zvierka, Rozsah upnutia: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	860600 300
GTIN	4008158034430
Trieda položky	83K

**Popis****Prevedenie:**

Koľajnica/pevný strmeň z ťažnej ocele, klzný strmeň zápusťkovo kovaný, oceľ kalená a pozinkovaná. Upínacia páka so samoaretačným segmentom so zubmi. Otvorenie pomocou odblokovacej kľuky. Pohyblivá prítlačná doska, upínacia páka s práškovou povrchovou úpravou. Maximálna upínacia sila do 8500 N.

**Použitie:**

Na **rýchle** upnutie **bez námahy so vysokým upínacím tlakom**.

**Technický opis**

Vykladanie	140 mm
Prierez posuvnej lišty	28×11 mm
Hmotnosť	2,3 kg
Rozsah upnutia	300 mm
Druh produktu	Zvierka

