

**Garant****TK fréza, DLC, Ø h10 DC: 8mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	201046 8
GTIN	4045197964816
Trieda položky	11X

## Popis

**Prevedenie:****Veľký priestor na triesky na ich jednoduché odvádzanie.**Špeciálna geometria **na obrábanie hliníka.**S **povrchovou úpravou DLC sp<sup>2</sup>** najnovšej generácie.**Použitie:**Špeciálne na frézovanie **hliníka, zapichovanie a frézovanie kontúr.**

## Technický opis

Tolerancia menovitého Ø	h10
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Uhol sklonu zubov	26 Stupeň
Dĺžka britov L <sub>c</sub>	35 mm
Posuv f <sub>z</sub> pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcim krátke triesky	0,03 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Počet zubov Z	1
Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	8 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Rohový uhol úkosu	90 Stupeň

Povrchová úprava	DLC
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	W
Hĺbka záberu $a_e$ pre frézovanie	$1 \times D$ pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Rohová fréza

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Hliník	vhodný	440	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	400	N
Hliník > 10 % si	vhodný	360	N
PMMA akryl	vhodný	180	N
PE-HD	vhodný	150	N
PA 66	vhodný	180	N
PEEK	vhodný	140	N
PF 31	vhodný	120	N
PVDF GF20	vhodný	170	N
POM GF25	vhodný	150	N
PA 66 GF30	vhodný	140	N
PEEK GF30	vhodný	120	N
PTFE CF25	vhodný	150	N
Honeycomb Sandwich	podmienene vhodný	280	N
Cu	vhodný	150	N
CuZn	vhodný	190	N
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		

suché	podmienene vhodný
-------	-------------------

vzduch	vhodný
--------	--------