

**Vrták do plechu HSS jednostranná, bez povlaku, Ø DC h8: 3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	113341 3
GTIN	4045197964236
Trieda položky	12B

Popis**Prevedenie:**

Extrémne odolný proti zlomeniu vďaka krátkej špirále a silnému jadru. Samostrediacie zahrotenie. **Brúsený po obvode** (bez faziet), aby sa zabránilo zaseknutiu.

Vaporizovaný povrch.

Konštrukčné rozmery podľa DIN 1897.

Zahrotenie tvar C.

Použitie:

Špeciálne na vrtanie do plechu.

Technický opis

Počet rezných hrán Z	2
Celková dĺžka L	46 mm
Tolerancia menovitého Ø	h8
Norma	DIN 1897
Dĺžka napínacích drážok L _c	11 mm
odporúčaná maximálna hĺbka vrtania l ₂	6,5 mm
Menovité -Ø D _c	3 mm
Uhol špičky	135 Stupeň
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS
Vnútorne chladenie	nie

Farebný krúžok

bez

Druh produktu

Špirálový vrták

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný		
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný		
suché	vhodný		