

HOLEX**Celoocel'ová páková zvierka, Rozsah upnutia: 120mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 860650 120 |
| GTIN | 4045197494405 |
| Trieda položky | 82C |

Popis**Prevedenie:**

Koľajnica/pevný strmeň z ťažnej ocele, klzný strmeň zápusťkovo kovaný, oceľ kalená a pozinkovaná. Upínacia páka so samoaretačným segmentom so zubmi. Otvorenie pomocou odblokovacej kľuky. Pohyblivá prítlačná doska, upínacia páka s práškovou povrchovou úpravou.

Použitie:

Na **rýchle** upnutie **bez námahy so vysokým upínacím tlakom**.

Technický opis

| | |
|------------------------|-------------|
| Prierez posuvnej lišty | 13,5×6,5 mm |
| Rozsah upnutia | 120 mm |
| Hmotnosť | 0,5 kg |
| Vykladanie | 60 mm |
| Druh produktu | Zvierka |

