

**HOLEX****Vrták do plechu HSS jednostranná, bez povlaku, Ø DC h8: 3,1 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	113341 3,1
GTIN	4045197964243
Trieda položky	12B

**Popis****Prevedenie:**

**Extrémne odolný proti zlomeniu** vďaka krátkej špirále a silnému jadru. Samostrediacie zahrotenie. **Brúsený po obvode** (bez faziet), aby sa zabránilo zaseknutiu.

Vaporizovaný povrch.

Konštrukčné rozmery podľa DIN 1897.

Zahrotenie tvar C.

**Použitie:**

**Špeciálne na vrtanie do plechu.**

**Technický opis**

Menovité -Ø D <sub>c</sub>	3,1 mm
Celková dĺžka L	49 mm
Dĺžka napínacích drážok L <sub>c</sub>	12 mm
Počet rezných hrán Z	2
Tolerancia menovitého Ø	h8
Norma	DIN 1897
odporúčaná maximálna hĺbka vrtania l <sub>2</sub>	7,4 mm
Uhol špičky	135 Stupeň
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS
Vnútorné chladenie	nie

Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Špirálový vrták

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný		
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
suché	vhodný		