

**HOLEX****Vrták do plechu HSS obojstranná, bez povlaku, Ø DC h8: 3,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	113421 3,5
GTIN	4045197964656
Trieda položky	12B

**Popis****Prevedenie:**

Vaporizovaný povrch.

**Extrémne odolný proti zlomeniu** vďaka krátkej špirále a silnému jadru. Samostrediacie zahrotenie. **Brúsený po obvode** (bez faziet), aby sa zabránilo zaseknutiu.

Zahrotenie tvar C.

Konštrukčné rozmery podľa DIN 1897.

**Použitie:****Špeciálne na vrtanie do plechu.****Technický opis**

Tolerancia menovitého Ø	h8
Norma	DIN 1897
Menovité -Ø D <sub>c</sub>	3,5 mm
Dĺžka napínacích drážok L <sub>c</sub>	13 mm
Počet rezných hrán Z	2
Celková dĺžka L	52 mm
odporúčaná maximálna hĺbka vrtania l <sub>2</sub>	7,8 mm
Uhol špičky	135 Stupeň
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS
Vnútorne chladenie	nie

Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Špirálový vrták

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný		
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
suché	vhodný		