

HOLEX**Vrták do plechu HSS jednostranná, bez povlaku, Ø DC h8: 4,2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 113341 4,2 |
| GTIN | 4045197964502 |
| Trieda položky | 12B |

Popis**Prevedenie:**

Extrémne odolný proti zlomeniu vďaka krátkej špirále a silnému jadru. Samostrediacie zahrotenie. **Brúsený po obvode** (bez faziet), aby sa zabránilo zaseknutiu.

Vaporizovaný povrch.

Konštrukčné rozmery podľa DIN 1897.

Zahrotenie tvar C.

Použitie:

Špeciálne na vrtanie do plechu.

Technický opis

| | |
|--|-------------|
| Celková dĺžka L | 55 mm |
| odporúčaná maximálna hĺbka vrtania l_2 | 7,7 mm |
| Norma | DIN 1897 |
| Tolerancia menovitého Ø | h8 |
| Dĺžka napínacích drážok L_c | 14 mm |
| Menovité -Ø D_c | 4,2 mm |
| Počet rezných hrán Z | 2 |
| Uhol špičky | 135 Stupeň |
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Rezný materiál | HSS |
| Vnútorne chladenie | nie |

| | |
|----------------|-----------------|
| Farebný krúžok | bez |
| Druh produktu | Špirálový vrták |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Hliníkové plasty | podmienene vhodný | | |
| Alu (krátke rezanie) | podmienene vhodný | | |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 750 N/mm ² | podmienene vhodný | | |
| suché | vhodný | | |