

**Brúsny pás Cubitron™II 784F, 50×2000 mm, Zrnitosť: 60****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	558511 60
GTIN	2050001948694
Trieda položky	53S

Popis**Prevedenie:**

Brúsny pás Cubitron™ II 784F s precízne tvarovaným keramickým zrnom a oxidom hlinitým na stabilnom polyesterovom podklade YF (P36 – P80), príp. polopružnom polyesterovom podklade XF (P120 – P180). Na **hospodárne použitie pri náročnom brúsení** na stacionárnych brúskach. Chladný výbrus pomocou brúsneho prostriedku.

Upozornenie:

Iné zrnitosti, kvality a rozmery sú k dispozícii na vyžiadanie podľa minimálnych množstiev výrobcu. Bez špecifikácie objednávky bude dodávka realizovaná štandardným pásovým spojom. Brúsne pásy pre stroje na satinovanie nájdete pod č. 568526ff.

Technický opis

Zrnitosť	60
Séria	Cubitron™II 784F
Brusivo	Keramické zрно
Skratka pre brusivo	Keramika

Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šírka brúsneho pása	50 mm
Dĺžka brúsneho pása	2000 mm
Atribút Názov produktu	50×2000 mm
Druh produktu	Brúsny pás

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný	35-40	
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	32-38	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	20-25	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	32-38	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	25-30	H
Oceľ < 67 HRC	vhodný	20-25	H
INOX	vhodný	18-30	
Ti	podmienene vhodný	10-20	
GG(G)	vhodný	30-45	K
CuZn	podmienene vhodný	35-45	N
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		