

HOLEX**Skľučovadlo s radiálnym blokovaním Kovové vyhotovenie, Typ: 13-3/8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	342207 13-3/8
GTIN	4045197966018
Trieda položky	32W

Popis**Prevedenie:**

- **Bezklúčové skľučovadlo so samočinným radiálnym zablokovaním. Nie je potrebné žiadne prídavné zablokovanie (najmä pri príklepovom vŕtaní).**
 - **Veľmi ergonomická, používateľsky prívetivá pomôcka so šesťhranným kľúčom.**
 - **Dobrá presnosť vystredeného behu.**
 - **Prevŕtané vyhotovenie pre pravotočivý a ľavotočivý chod (závit M5 alebo M6).**
- Špeciálne upínacie fazety pre nižšiu mieru opotrebovania.

Technický opis

Typ	13-3/8
Rozsah upínania	1,5 - 13 mm
Dĺžka vŕtacej hlavy v otvorenom stave	63 mm
maximálny výkon stroja	1100 W
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave	74 mm
Vonkajší Ø	43,1 mm
Upínač	3/8-24 palec
Radiálne zablokovanie	áno

Druh produktu

Výtacie skľučovadlo bez použitia kľúča