

 **KOMET****Vymeniteľná britová doštička KOMET Unisix®, BK7935, Typ označenia W28:
42-010****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	216910 42-010
GTIN	2050002046719
Trieda položky	24T

Popis**Vhodné pre:**

Záhlbník s otočnými reznými platničkami č. 216660.

Technický opis

Označenie	42-010
Typ	W28
Uhlový Polomer	0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 080404
Počet výmien/rezných hrán	3
Typ	BK7935
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	200	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	200	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	200	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	120	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	100	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	30	S
mokrú maximum	vhodný		