

**Oceľová skrutková zvierka, Rozsah upnutia: 100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	860500 100
GTIN	4008158033778
Trieda položky	83K

Popis**Prevedenie:**

Koľajnica/pevný strmeň z ťažnej ocele, klzný strmeň zápusťkovo kovaný, oceľ kalená a pozinkovaná. Oceľové vreteno s hladkým chodom s trapézovým závitom, brunované. Pohyblivá prítlačná doska vymeniteľná bez použitia náradia od veľ. 160. Upínacia sila do 6000 N.

Technický opis

Prierez posuvnej lišty	15×6 mm
Rozsah upnutia	100 mm
Vykladanie	60 mm
Druh produktu	Zvierka

Príslušenstvo

Súprava prítlačných členov8-dielne Ø tlačnej platne 23

860115 23