

Garant**Profilová rezná vložka Štvorhran, TiN, Od štvorhranu: 27mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	290336 27
GTIN	4045197965530
Trieda položky	29L

Popis

Prevedenie:

S povrchom TiN.

Vhodné na prebrúsenie.

Vhodné pre:

Držiak na obrážanie profilov č. 290330 – 290334.

Upozornenie:

- **Profilové rezné vložky je možné používať na štvorhran alebo šesťhran (pozri tabuľku k výrobku).**
- **Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.**

Všimnite si reklamný text:

- **Profilové rezné vložky je možné používať na štvorhran alebo šesťhran (pozri tabuľku k výrobku).**
- **\varnothing otvoru štvorhran = požadovaná šírka kľúča \times faktor 1.05. \varnothing otvoru šesťhran = požadovaná šírka kľúča \times faktor 1.02.**

Technický opis

vhodné pre štvorhran	27 - 37 mm
----------------------	------------

Rezný materiál	HSS
minimálny rozmer cez steny	27 mm
maximálny rozmer cez steny	37 mm
Profil	Štvorhran
Povrchová úprava	TiN
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrábanie profilov

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný		
Alu (krátke rezanie)	vhodný		
Hliník > 10 % si	vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný		
INOX < 900 N/mm ²	vhodný		
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Grafit, GRP, CFRP	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		