

Garant**Držiak na profilové obrážanie pre šesťhranné rezné vložky Ø DS 25 mm, Od šesťhranu: 17mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	290342 17
GTIN	4045197965622
Trieda položky	29K

Popis**Upozornenie:**

- **V obrábacích centrách na kontrolu orientácie vretena použite pomôcku na vyrovnávanie č. 290397 a číselníkový úchylkomer.**
- **Pri sústruhoch bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391 – 290393 na presné nastavenie súradnice Y.**

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	16 mm
Odsadenie stredu L_3	8,5 mm
Skrutka	290399 2
Úžitková dĺžka L_1	56 mm
vhodné pre šesťhran	17 - 28 mm
Ø stopky	25 mm
Ø držiaka britov D_1	15 mm
Vnútorne chladenie	áno
Dĺžka stopky L_s	90 mm
Stopka	Kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

