

Garant**Držiak na profilové obrážanie pre šesťhranné rezné vložky Ø DS 32 mm, Od šesťhranu: 11mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	290344 11
GTIN	4045197965660
Trieda položky	29K

Popis**Upozornenie:**

- V obrábacích centrách na kontrolu orientácie vretena použite pomôcku na vyrovnávanie č. 290397 a číselníkový úchylkomer.
- Pri sústruhoch bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391 – 290393 na presné nastavenie súradnice Y.

Technický opis

Skrutka	290399 1
Úžitková dĺžka L ₁	40 mm
Odsadenie stredu L ₃	5,5 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	10,5 mm
vhodné pre šesťhran	11 - 17 mm
Ø stopky	32 mm
Ø držiaka britov D ₁	10 mm
Vnútorne chladenie	áno
Dĺžka stopky L _s	100 mm
Stopka	Kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

