

**Garant****Držiak na profilové obrážanie pre šesťhranné rezné vložky Ø DS 32 mm, Od šesťhranu: 28mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	290344 28
GTIN	4045197965684
Trieda položky	29K

## Popis

### Upozornenie:

- V obrábacích centrách na kontrolu orientácie vretena použite pomôcku na vyrovnávanie č. 290397 a číselníkový úchylkomer.
- Pri sústruhoch bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391 – 290393 na presné nastavenie súradnice Y.

## Technický opis

Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	14 mm
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	89 mm
Skrutka	290399 3
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	26,5 mm
vhodné pre šesťhran	28 - 37 mm
Ø stopky	32 mm
Ø držiaka britov D <sub>1</sub>	25 mm
Vnútorne chladenie	áno
Dĺžka stopky L <sub>s</sub>	100 mm
Stopka	Kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

