

**Garant****Držiak na profilové obrážanie pre šesťhranné rezné vložky Ø DS 32 mm, Od šesťhranu: 37mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	290344 37
GTIN	4045197965691
Trieda položky	29K

## Popis

### Upozornenie:

- V obrábacích centrách na kontrolu orientácie vretena použite pomôcku na vyrovnávanie č. 290397 a číselníkový úchylkomer.
- Pri sústruhoch bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391 – 290393 na presné nastavenie súradnice Y.

## Technický opis

Úžitková dĺžka $L_1$	126 mm
Skrutka	290399 3
Odsadenie stredu $L_3$	19,5 mm
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	37 mm
vhodné pre šesťhran	37 - 45 mm
Ø stopky	32 mm
Ø držiaka britov $D_1$	35 mm
Vnútorne chladenie	áno
Dĺžka stopky $L_s$	100 mm
Stopka	Kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

